

IE-PS-V04P-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1963180000
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248653973
Förp.	10 items

IE-PS-V04P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	26.9 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Variant 4	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.05 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.36...0.51 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.46...0.61 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE-Klassificering M	M3	MICE-Klassificering I	I3
MICE-Klassificering C	C1	MICE-Klassificering E	E3
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	----------------------------------------	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------


Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90

Tekniska data

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



IE-PS-V04P-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963890000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646319	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	