

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Art.nr. | 1963190000 |
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP |
| GTIN (EAN) | 4032248651672 |
| Förp. | 1 items |

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 2.7 g |
|-----------|-------|

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------|
| Anslutning 1 | RJ45 | Anslutning 2 | Crimp |
| Artikelbeskrivning | Variant 4, knäckskydd | Kapslingsmaterial | PA UL 94 V0 |
| Isoleringsdiameter, min. | 0.85 mm | Isoleringsdiameter, max. | 1.05 mm |
| Kategori | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Kontaktyta | Guld över nickel |
| Anslutningsdiameter, entrådig | 0.36...0.51 mm | Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG) | AWG 26/1...AWG 24/1 |
| Anslutningsdiameter, fintrådig | 0.46...0.61 mm | Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) | AWG 27/7...AWG 24/7 |
| MICE-Klassificering M | M3 | MICE-Klassificering I | I3 |
| MICE-Klassificering C | C1 | MICE-Klassificering E | E3 |
| Manteldiameter, min. | 5 mm | Manteldiameter, max. | 10 mm |
| Avskärmning | 360°; heltäckande kapsling | Skyddsklass | IP67 |
| Stickcykler | 750 | | |

Allmänna standarder

| | | | |
|-----------------|--|------------------------|---------|
| KontaktDon Norm | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51 | Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|-----------------|--|------------------------|---------|

Elektriska egenskaper

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Spänningstålighet kontakt/skärm | ≥ 1500 V AC/DC | Spänningstålighet kontakt/kontakt | ≥ 1000 V AC/DC |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | IE-PP-V04P | Utförande |
| Art.nr. | 1963890000 | Stickproppskåpa-skyddslock |
| GTIN (EAN) | 4032248646319 | |
| Förp. | 10 ST | |

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1857440000 | ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Förp. | 200 ST | |