

IE-PS-V01M-2LC-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metal inkl. LC insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktdon fiber, Variant 1, LC-Duplex Multimode, IP67
Art.nr.	1963220000
Typ	IE-PS-V01M-2LC-MM
GTIN (EAN)	4032248651696
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	83.7 mm	Byggdjup (tum)	3.2953 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	10.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 1, LC-Duplex Multimode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Multimode
Dämpning	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode	Anslutning 1	LC
Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering	Kapslingsmaterial insats	PBT, Zinkpressgjutning
Återflödesdämpning	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		

Allmänna standarder


Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
------------------	--------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Ritningar

Profilritning



IE-PS-V01M-2LC-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Utförande
Art.nr.	1965690000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	