

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. SC insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktidon fiber, Variant 1, SC-RJ POF, med böjskydd, IP67
Art.nr.	1963290000
Typ	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
Förp.	10 items

IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	137 mm	Byggdjup (tum)	5.3937 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	158.2 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 1, SC-RJ POF, med böjskydd	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	POF
Dämpning	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning	Kapslingsmaterial insats	PA, Zinkpressgjutning
Återflödesdämpning	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		


Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
-----------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Profilritning



IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimp-Set



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Typ	TOOL SET IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208930000	Pressverktyg: HTX-IE-POF, Avisoleringsverktyg: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Förp.	1 ST	

Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Utförande
Art.nr.	1965690000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	