

IE-PS-V04P-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktdon fiber, Version 4, SC-RJ POF, IP67
Art.nr.	1963380000
Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651856
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	81.3 mm	Byggdjup (tum)	3.2008 inch
Höjd	20.1 mm	Bygghöjd (tum)	0.7913 inch
Bredd	20.2 mm	Byggbredd (tum)	0.7953 inch
Nettovikt	33.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Version 4, SC-RJ POF	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	POF
Dämpning	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning	Kapslingsmaterial insats	PA, Zinkpressgjutning
Återflödesdämpning	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		


Allmänna standarder

Kontaktndon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
------------------	-----------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Profilritning



IE-PS-V04P-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LWL-SC


FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Utförande
Art.nr.	1278430000	Kontaktdon fiber, Reservcrimphylsa, IP67 med kapsling
GTIN (EAN)	4050118069136	
Förp.	100 ST	

Crimp-Set



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Typ	TOOL SET IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208930000	Pressverktyg: HTX-IE-POF, Avisoleringsverktyg: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Förp.	1 ST	


Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963890000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646319	
Förp.	10 ST	

Tillbehör**Neutral**

ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	