

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktdon fiber, Version 4, SC-RJ POF, knäckskydd, IP67
Art.nr.	1963390000
Typ	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651863
Förp.	10 items

IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	129.8 mm	Byggdjup (tum)	5.1102 inch
Höjd	20.1 mm	Bygghöjd (tum)	0.7913 inch
Bredd	20.2 mm	Byggbredd (tum)	0.7953 inch
Nettovikt	54.3 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Version 4, SC-RJ POF, knäckskydd	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	POF
Dämpning	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning	Kapslingsmaterial insats	PA, Zinkpressgjutning
Återflödesdämpning	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode		


Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
-----------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Profilritning



IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Utförande
Art.nr.	1278430000	Kontaktdon fiber, Reservcrimphylsa, IP67 med kapsling
GTIN (EAN)	4050118069136	
Förp.	100 ST	

Crimp-Set

Crimp-Set



Allmänna beställningsdata

Typ	TOOL SET IE-POF	Utförande
Art.nr.	1208930000	Pressverktyg: HTX-IE-POF, Avisoleringsverktyg: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Förp.	1 ST	

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.




Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963890000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646319	
Förp.	10 ST	

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	