


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 4, Koppling av SCRJ på 2*SC, Singlemode
Art.nr.	1963420000
Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
Förp.	10 items

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	48.3 mm	Byggdjup (tum)	1.9016 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1.4961 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1.063 inch
Nettovikt	29.3 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 4, Koppling av SCRJ på 2*SC	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Singlemode
Dämpning	≤ 0,5 dB	Anslutning 1	SC
Anslutning 2	SCRJ	Återflödesdämpning	≥ 40 dB

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
-----------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963900000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646326	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	