

IE-BS-V01M-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metal inkl. LC insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 1, LC Duplex-Koppling, Singlemode
Art.nr.	1963430000
Typ	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
Förp.	10 items

IE-BS-V01M-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	33.3 mm	Byggdjup (tum)	1.311 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	60 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 1, LC Duplex-Koppling	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Singlemode
Dämpning	≤ 0,5 dB	Anslutning 1	LC Duplex
Anslutning 2	LC Duplex	Återflödesdämpning	≥ 40 dB

Allmänna standarder


Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
-----------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653928	
Förp.	10 ST	