

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. SC insats

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Fläns LWL, IP67, Variant 1, Koppling av SCRJ på 2*SC, Singlemode |
| Art.nr. | 1963440000 |
| Typ | IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C |
| GTIN (EAN) | 4032248645534 |
| Förp. | 10 items |

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 36.6 mm | Byggdjup (tum) | 1.4409 inch |
| Höjd | 32 mm | Bygghöjd (tum) | 1.2598 inch |
| Bredd | 32 mm | Byggbredd (tum) | 1.2598 inch |
| Nettovikt | 62.1 g | | |

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18 |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| Artikelbeskrivning | Variant 1, Koppling av SCRJ på 2*SC | Färgkod | övriga |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning | Skyddsklass | IP67 |
| Stickcykler | 500 | Fibertyp | Singlemode |
| Dämpning | ≤ 0,5 dB | Anslutning 1 | SC |
| Anslutning 2 | SCRJ | Återflödesdämpning | ≥ 40 dB |

Allmänna standarder


| | |
|-----------------|---|
| Kontaktton Norm | IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24 |
|-----------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000752 | ETIM 9.0 | EC000752 |
| ETIM 10.0 | EC000752 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-16 | | |

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | IE-BP-V01P | Utförande |
| Art.nr. | 1965700000 | Flänskåpa-skyddslock |
| GTIN (EAN) | 4032248653928 | |
| Förp. | 10 ST | |