

IE-BS-V01M-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 1 metall, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1963470000
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645565
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	72.8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Variant 1 metall, RJ45/ RJ45-koppling	Tätningmaterial	EPDM
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Kontakttyta	Guld över nickel
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--	------------------------	---------

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Ritningar**Montageurtag**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande	
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Förp.	10 ST		

Motsvarighet

Sets - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var. 1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1963120000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1, metall, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651627	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Utförande
Art.nr.	1963130000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248651634	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1963140000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1, metall, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651641	IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Utförande
Art.nr.	1963150000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248651658	EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	