

**IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 1 metall, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963480000</a>
Typ	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	61.4 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 1 metall, IDC, EIA/ TIA 586 A	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	EPDM	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Avskärmning	360°deg; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder


Kontaktndon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	-------------------------------------------	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper


Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt		

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Montageurtag**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

**Detaljerad ritning**

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V01P	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Förp.	10 ST		

## Motsvarighet

## Sets - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var. 1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963120000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1, metall, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651627	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963130000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248651634	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963140000</a>	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1, metall, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN)	4032248651641	IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963150000</a>	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248651658	EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	