


IE-BS-V04P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Fläns RJ45, IP67, Variant 4, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Art.nr. | 1963490000 |
| Typ | IE-BS-V04P-RJ45-C |
| GTIN (EAN) | 4032248645589 |
| Förp. | 10 items |

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 37.8 g |
|-----------|--------|

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| Anslutning 1 | RJ45 | Anslutning 2 | RJ45 |
| Artikelbeskrivning | Variant 4, RJ45/RJ45-koppling | Tätningmaterial | NBR |
| Kapslingsmaterial | PA UL 94 V0 | Kategori | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Kontaktyta | Guld över nickel | Avskärmning | 360°; heltäckande kapsling |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | 750 |

Allmänna standarder

| | | | |
|-----------------|---|------------------------|---------|
| Kontaktton Norm | IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1 | Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|-----------------|---|------------------------|---------|

Elektriska egenskaper

| | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Spänningstålighet kontakt/skärm | ≥ 1500 V AC/DC | Spänningstålighet kontakt/kontakt | ≥ 1000 V AC/DC |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | IE-BP-V04P | Utförande |
| Art.nr. | 1963900000 | Flänskåpa-skyddslock |
| GTIN (EAN) | 4032248646326 | |
| Förp. | 10 ST | |

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1857440000 | ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Förp. | 200 ST | |

Motsvarighet

Sets - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-FH | Utförande |
| Art.nr. | 1963160000 | Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248651665 | 11801 2010) |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-FH-B | Utförande |
| Art.nr. | 1271240000 | Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4050118060027 | 11801 2010) |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP | Utförande |
| Art.nr. | 1963170000 | Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class |
| GTIN (EAN) | 4032248653980 | EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-TH | Utförande |
| Art.nr. | 1963180000 | Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC |
| GTIN (EAN) | 4032248653973 | 11801 2010) |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP | Utförande |
| Art.nr. | 1963190000 | Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA |
| GTIN (EAN) | 4032248651672 | (ISO/IEC 11801 2010) |
| Förp. | 1 ST | |