


**IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4  
(IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963500000</a>
Typ	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	4.4 g
-----------	-------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 4, IDC, EIA/TIA 586 A	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	NBR	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Avskärmning	360°deg; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Montageurtag**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V04P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963900000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646326	
Förp.	10 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

## Sets - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4 (IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963160000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651665	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1271240000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4050118060027	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963170000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248653980	EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963180000</a>	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653973	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963190000</a>	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 4, knäckskydd, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651672	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	1 ST	