

**IE-BS-V05M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.5 i  
plast metall inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 5, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963510000</a>
Typ	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	60 g
-----------	------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Variant 5, RJ45/RJ45-koppling	Tätningmaterial	NBR
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Kontakt don Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	---	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper


Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Ritningar**

**Profilritning**



**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V05M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1968930000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248692 125	
Förp.	10 ST	