



HDC stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.5 i metall,  
tom kapsling

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tom kapsling, Flänskapsling, Variant 5 enligt IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	<a href="#">1963530000</a>
Typ	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Djup	22.4 mm	Byggdjup (tum)	0.8819 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1.1024 inch
Nettovikt	33.6 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Monteringstyp	2 skruvar	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder


Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 5	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	------------------------	------------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**Ritningar**

**Profilritning**



## Tillbehör

## RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 ST	

## Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V05M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1968930000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248692125	
Förp.	10 ST	