


IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode
Art.nr.	1964430000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Förp.	10 items

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	13.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.5197 inch
Bredd	15.6 mm	Byggbredd (tum)	0.6142 inch
Nettovikt	1.1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	1000	Sammansättning	Stickkontakter och flänsinsatser lämpliga till kapsling Variant 1, 4 och 14
Fibertyp	Multimode, POF	Dämpning	≤ 0,4 dB
Anslutning 1	SC	Anslutning 2	SCRJ
Återflödesdämpning	≥ 30 dB		

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61754-4, IEC 61754-24
-----------------	---------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Profilritning

