

**IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 insats i metall inkl. SC insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 1, Koppling av SCRJ på 2*SC, Multimode
Art.nr.	<a href="#">1964450000</a>
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649068
Förp.	10 items

## IE-BS-V01M-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	36.6 mm	Byggdjup (tum)	1.4409 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1.2598 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1.2598 inch
Nettovikt	6.05 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Allmänna data

Artikelbeskrivning	Variant 1, Koppling av SCRJ på 2*SC	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Multimode
Dämpning	≤ 0,4 dB	Anslutning 1	SC
Anslutning 2	SCRJ	Återflödesdämpning	≥ 30 dB

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24
-----------------	---------------------------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

### Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### Detaljerad ritning



Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V01P	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Förp.	10 ST		