


IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4
(IEC24702) i plast, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns LWL, IP67, Variant 4, Koppling av SCRJ på 2*SC, Multimode, POF
Art.nr.	1964470000
Typ	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649075
Förp.	10 items

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	48.3 mm	Byggdjup (tum)	1.9016 inch
Höjd	38 mm	Bygghöjd (tum)	1.4961 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1.063 inch
Nettovikt	3.25 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data


Artikelbeskrivning	Variant 4, Koppling av SCRJ på 2*SC	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500	Fibertyp	Multimode, POF
Dämpning	≤ 0,4 dB	Anslutning 1	SC
Anslutning 2	SCRJ	Återflödesdämpning	≥ 30 dB

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
-----------------	---------------------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V04P	Utförande
Art.nr.	1963900000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248646326	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	