


**IE-PS-SCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-stickkontakt SC-Duplex enligt IEC 61754-4 för ledaryt-  
terdiameter 2,6...3 mm

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kontaktidon fiber, Stickkontakt SC-Duplex, Multi- mode, IP20
Art.nr.	<a href="#">1964480000</a>
Typ	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i fram- tiden.
Sista orderdatum	2025-04-08T00:00:00+02:00

## IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UL)	E477798

## Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	25.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0039 inch
Bredd	9.7 mm	Byggbredd (tum)	0.3819 inch
Nettovikt	17.1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Allmänna data

Material Böjskyddshylsa	TPE	Artikelbeskrivning	Stickkontakt SC-Duplex, Multimode
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Manteldiameter, max.	3 mm
Manteldiameter, min.	2.8 mm	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000	Sammansättning	Hållarram för integration av Simplex-stickproppar
Fibertyp	GOF, Multimode	Dämpning	≤ 0,4 dB
Anslutning 1	SC-Duplex	Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering
Kabelutdragningskraft, min.	100 N	Diameter enkelledare, min	0.6 mm
Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning	Återflödesdämpning	≥ 30 dB
Material tryckfjäder	Rostfritt stål	Material ändhylsa	Zirconia
Material dammskyddskåpa	TPE	Diameter enkelledare, max	1.4 mm
Material crimphylsa	Koppar, förnicklad		


## Allmänna standarder

KontaktDon Norm	IEC 61754-4	Certifikat nr. (UL)	E477798
-----------------	-------------	---------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

**Profilritning**



## IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## ... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC



## GOF

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CT-SC-GOF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9205320000</a>	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725458	
Förp.	1 ST	

## Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	