

IE-KO-HAT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Övertrycksventil skyddar mot överbelastning
- Cylinderhuvud vinklat 90°
- Vinklat huvud kan vridas 360°
- Ergonomiskt handtag som återgår automatiskt till utgångsläget
- Utloppsstycket fastnar inte längre, tack vare tredelad uppdelning
- Hydraulisk stans av höghållfast aluminium (ca. 40 % lägre vikt)
- Livslängden minskar avsevärt när plåtar av rostfritt stål används

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sheet holes
Art.nr.	1966810000
Typ	IE-KO-HAT
GTIN (EAN)	4032248659630
Förp.	1 items

IE-KO-HAT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	290 mm	Byggbredd (tum)	11.4173 inch
Nettovikt	3262 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Hydraulik Plåthålstans
--------------------	------------------------

Klippverktyg

Drifttryck max.	680 bar	Typ av hydraulolja	HLP32
Rundstans från 1 till Ø 85 mm	2,0 mm F=370 N/mm ²	Rundstans från 2 till Ø 64 mm	3,0 mm F=370 N/mm ²
Stanskraft	75 kN	Rundstans från 3 till Ø 64 mm	2,5 mm F=600 N/mm ²
Rektangelstans till	36 x 112 mm; 2,0 mm F=370 N/mm ²	Kvadratstans till	68 x 68 mm; 2,0 mm F=370 N/mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000156	ETIM 9.0	EC000156
ETIM 10.0	EC000156	ECLASS 14.0	21-04-51-16
ECLASS 15.0	21-04-51-16		

Exempel på användning

