

VH 27.4/8/6.4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	W-serien, Distanshylsa
Art.nr.	1967090000
Typ	VH 27.4/8/6.4
GTIN (EAN)	4032248738700
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	27 mm	Byggdjup (tum)	1.063 inch
Diameter	8 mm	Nettovikt	4.23 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

Mått

Diameter	8 mm
----------	------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

