

DGSB IP30 D0 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgångintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

Allmänna beställningsdata

Utförande	FieldPower® tätningsinsats, Neutral tätning, IP30, med motsvarande kapsling, TPE-U
Art.nr.	1967600000
Typ	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Förp.	10 items

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3.15 mm	Byggdjup (tum)	0.124 inch
Höjd	23.51 mm	Bygghöjd (tum)	0.9256 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	1.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...55 °C	Drifttemperatur	-40 °C...55 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Grundläggande material	TPE-U	Silikon	Nej
Färgkod	grå	Byggform	Neutral tätning
Skyddsklass	IP30, med motsvarande kapsling	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® IP30 förslutningsplats

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		