

IE-PS-ST-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-stickkontakt ST enligt IEC 61754-2 för ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktidon fiber, Stickkontakt ST, Multimode, IP20
Art.nr.	1968150000
Typ	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	47 mm	Byggdjup (tum)	1.8504 inch
Höjd	9.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.378 inch
Bredd	9.6 mm	Byggbredd (tum)	0.378 inch
Nettovikt	3.52 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...90 °C	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Installation temperature			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Allmänna data


Material Böjskyddshylsa	TPE	Artikelbeskrivning	Stickkontakt ST, Multimode
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Manteldiameter, max.	3.2 mm	Manteldiameter, min.	2.6 mm
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000
Fibertyp	GOF, Multimode	Dämpning	≤ 0,4 dB
Anslutning 1	ST	Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering
Kabelutdragningskraft, min.	100 N	Återflödesdämpning	≥ 30 dB
Material ändhylsa	Zirconia	Material dammskyddskåpa	TPE
Material crimphylsa	Koppar, förnicklad		

Allmänna standarder

KontaktDon Norm	IEC 61754-2
-----------------	-------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Ritningar**Profilritning**

Tillbehör

... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC



GOF

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter POF
- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CT-SC-GOF	Utförande
Art.nr.	9205320000	Crimpverktyg, Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4032248725458	
Förp.	1 ST	

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	