

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktidon och förp ågjutna runda M23-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Art.nr.	1981560000
Typ	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	20.24 g
-----------	---------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Skruvverktyg

Anslutningsgänga	M23	storlek	26.2 mm
------------------	-----	---------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		