

**SCREWTY M23****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Screwty®-tillbehöret är lämpligt för fritt konfektionerbara runda M23-kontaktidon och förp ågjutna runda M23-kontaktidon med en ytterdimension för låsringen på 26,2 ±0,3 mm. Åtdragningsmomentet är 2–2,5 Nm.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
Art.nr.	<a href="#">1981560000</a>
Typ	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
Förp.	1 items
Förpackning	Plastpåse

**SCREWTY M23**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	20.24 g
-----------	---------

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Skruvverktyg**

Anslutningsgंगा	M23	storlek	26.2 mm
-----------------	-----	---------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		