

HDC 64D TOLU 1M40G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |
| Art.nr. | 1983470000 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M40G |
| GTIN (EAN) | 4032248687916 |
| Förp. | 1 items |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Höjd | 76 mm | Bygghöjd (tum) | 2.9921 inch |
| Bredd | 45.5 mm | Byggbredd (tum) | 1.7913 inch |
| Nettovikt | 296.56 g | | |

Temperaturer

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|
| Kabelingång | m. gänga | Bredd kapsling | 43 mm |
| Längd kapsling | 120 mm | Höjd kapsling B | 76 mm |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | M 40 | Överdel/Underdel/Lock | upper part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång uppe | 1 |
| Antal kabelingång på sidan | 0 | Utförande kapsling | Kabelingång ovansida, stickproppskåpa |
| Utförande låssystem | Längsbygel på underdelen | Byggform | hög |
| Installationsstorlek | 8 | Kabelingång | m. gänga |
| Typ | Stickkontakt | Bygelutförande | Längsbygel |
| Tätning | ingen försegling | Gänga (inre) | M 40 |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Lämplig för ModuPlug® | Ja | | |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser. Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B SDLU 2PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1214500000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190153021 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B SLU 2PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662720000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419240 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 64D SDLU 2PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1663040000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419561 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D SLU 2M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786900000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204144 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1786910000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204151 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SDLU 2M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786940000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204182 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SDLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1786950000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204199 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B SLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787880000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205325 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B SDLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787900000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205349 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B SDLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1901480000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521364 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B SLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1901560000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521395 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SDLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1904430000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585106 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SDLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1904440000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585212 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1904480000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585090 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1904490000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585618 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B ALU | Utförande |
| Art.nr. | 1213900000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190176303 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: none |
| Typ | HDC 24B ADLU | Utförande |
| Art.nr. | 1214300000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190083090 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: none |

HDC 64D TOLU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B KLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1968340000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248689378 | tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |

IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VG M40 - MS 68 | Utförande |
| Art.nr. | 1772250000 | VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, |
| GTIN (EAN) | 4032248129904 | Rak, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, |
| Förp. | 10 ST | IP68 - 5 bar (30 min.), Mässing, förnicklad |
| Typ | VG M40-1/K68 | Utförande |
| Art.nr. | 1909890000 | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 40, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248536818 | mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| Förp. | 10 ST | min.), Polyamid 6 |