


HDC CFM 6 2F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De robusta modulramarna CR6 finns i polykarbonat och pressgjuten zink.

Ramarna är uppbyggda så att 2 enkelmoduler eller en dubbelmodul kan monteras. CR6-ramarna är anpassade till kapslingarna i byggstorlek 3.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept ramar |
| Art.nr. | 1983840000 |
| Typ | HDC CFM 6 2F |
| GTIN (EAN) | 4032248688975 |
| Förp. | 1 items |

HDC CFM 6 2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 51 mm | Byggdjup (tum) | 2.0079 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 34 mm | Byggbredd (tum) | 1.3386 inch |
| Nettovikt | 70.66 g | | |

Temperaturer

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------|-------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

ConCept pneumatikmoduler

| | |
|---------|-----------|
| Färgkod | silvergrå |
|---------|-----------|

Allmänna data

| | | | |
|------------------------|-------------------|---|---------------|
| Åtdragningsmoment | 0.5 Nm | Installationsstorlek | 3 |
| Färgkod | silvergrå | Tightening torque, max. PE connection | 1.5 Nm |
| Typ | Hylsa | Tightening torque, min. PE connection | 0.5 Nm |
| Grundläggande material | Zinkpressgjutning | Serie | ConCept ramar |
| Halogenfri | false | Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2 | Ja |
| BG | 3 | | |

Mått

| | | | |
|------------|-------|--------------|-------|
| Bredd | 34 mm | Längd sockel | 51 mm |
| Höjd hylsa | 35 mm | | |

Anslutningsdata PE

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------|
| Anslutningstyp PE | Skruvanslutning | Tightening torque, max. PE connection | 1.5 Nm |
| Tightening torque, min. PE connection | 0.5 Nm | | |

Utförande

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|-------------------|
| Installationsstorlek | 3 | Grundläggande material | Zinkpressgjutning |
| BG | 3 | | |

Tekniska data**Klassificeringar**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC CFM 6 2F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Moduldemonteringsverktyg



Weidmüller erbjuder ett stort antal crimpverktyg, kontaktlossningsverktyg och LWL-bearbetningsverktyg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC-DW-MOD | Utförande |
| Art.nr. | 1688200000 | Verktyg övriga, Kontaktlösgöringsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190857189 | |
| Förp. | 1 ST | |

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | SDIS 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008390000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 9008330000 | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Förp. | 1 ST | |