

HDC CFM 16 5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De robusta modulramarna CR16 finns i polykarbonat och pressgjuten zink.

Ramarna är uppbyggda så att 5 enkelmoduler eller motsvarande dubbelmoduler kan monteras. CR16-ramarna är anpassade till kapslingarna i byggstorlek 6.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept ramar
Art.nr.	1983870000
Typ	HDC CFM 16 5M
GTIN (EAN)	4032248689002
Förp.	1 items

HDC CFM 16 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Djup	84.5 mm	Byggdjup (tum)	3.3268 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	100 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

ConCept pneumatikmoduler

Färgkod	silvergrå
---------	-----------

Allmänna data

Installationsstorlek	6	Färgkod	silvergrå
Typ	Stift	Grundläggande material	Zinkpressgjutning
Serie	ConCept ramar	Halogenfri	false
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja	BG	6

Mått

Bredd	34 mm	Längd sockel	84.5 mm
Höjd stickkontakt	35 mm		

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Tightening torque, max. PE connection	1.5 Nm
Tightening torque, min. PE connection	0.5 Nm		

Utförande

Installationsstorlek	6	Grundläggande material	Zinkpressgjutning
BG	6		

HDC CFM 16 5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0		EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0		EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0		27-44-02-02		

HDC CFM 16 5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Moduldemonteringsverktyg



Weidmüller erbjuder ett stort antal crimpverktyg, kontaktlossningsverktyg och LWL-bearbetningsverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-DW-M0D	Utförande
Art.nr.	1688200000	Verktyg övriga, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4008190857189	
Förp.	1 ST	

Spår-Skruvmejsel



VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008390000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056354	
Förp.	1 ST	

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008330000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	