

FAD BLK1 SL24 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FAD TSX frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från TSX-kort till andra PLC-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

- Kan snäppas fast på montageskena TS35

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1985930000
Typ	FAD BLK1 SL24 M
GTIN (EAN)	4050118370874
Förp.	1 items

FAD BLK1 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1.4173 inch
Höjd	218 mm	Bygghöjd (tum)	8.5827 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2.126 inch
Nettovikt	200 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) SL 5,08 mm

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) SL 5,08 mm

Märkdata

Driftspänning 250 V ac Maximal ström per kanal 6 A
Total nominell ström 32 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande DIN EN 50178 Märkspänning < 250 V AC
Överspänningskategori II Nedsmuttningsgrad 2
Isolationskontroll spänning AC 1.2 kV Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 60 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD BLK1 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

