

FAD BLK1 HE20 16I M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FAD TSX frontadapter med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från TSX-kort till andra PLC-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

- Kan snäppas fast på montageskena TS35

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1985940000
Typ	FAD BLK1 HE20 16I M
GTIN (EAN)	4050118370881
Förp.	1 items

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1.5748 inch
Höjd	218 mm	Bygghöjd (tum)	8.5827 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2.126 inch
Nettovikt	180.4 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) Kontaktdon enligt IEC 60603-13/DIN 41651 20p

Märkdata

Driftspänning 30 V AC / 60 V DC Maximal ström per kanal 1 A
 Maximal ström per byte 2 A Total nominell ström 3 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande DIN EN 50178 Märkspänning < 50 V AC
 Överspänningskategori III Nedsmuttningsgrad 2
 Isolationskontroll spänning AC 0.35 kV Lagertemperatur, min. -40 °C
 Lagertemperatur, max. 60 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD BLK1 HE20 16I M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

