

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FAD TSX frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger säker migrering från TSX-kort till andra PLC-system eller till u-remote-moduler från Weidmüller.

- Kan snäppas fast på montageskena TS35

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1985960000
Typ	FAD BLK7 2XHE20 M
GTIN (EAN)	4050118371000
Förp.	1 items

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1.4173 inch
Höjd	218 mm	Bygghöjd (tum)	8.5827 inch
Bredd	54 mm	Byggbredd (tum)	2.126 inch
Nettovikt	210 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50
-----------------	-------------	-----------------	----------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-----------------------	---------------------------------------------------------

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
-----------------------	---------------------------------------------------------

Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Maximal ström per byte	2 A	Total nominell ström	6 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 250 V AC
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	1.2 kV	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

FAD BLK7 2XHE20 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

