

FAD S5115 SL24 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FAD S5-115 frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från det gamla S5-115 till andra PLC-system eller till u-remote-systemet från Weidmüller.

- Montagefot för TS35
- S5-115-kortet matas av en enda spänningsmatning

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1985980000
Typ	FAD S5115 SL24 M
GTIN (EAN)	4050118371109
Förp.	1 items

FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	280 mm	Bygghöjd (tum)	11.0236 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Nettovikt	176 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Anslutningsdata

Anslutning (fälotsida) SL 5,08 mm

Anslutningsdata

Anslutning (fälotsida) SL 5,08 mm

Märkdata

Driftspänning	250 V ac	Maximal ström per kanal	6 A
Total nominell ström	32 A		

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 250 V AC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	1.2 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

