

**FAD S5115 SL24 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FAD S5-115 frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från det gamla S5-115 till andra PLC-system eller till u-remote-systemet från Weidmüller.

- Montagefot för TS35
- S5-115-kortet matas av en enda spänningsmatning

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	1985980000
Typ	<a href="#">FAD S5115 SL24 M</a>
GTIN (EAN)	4050118371109
Förp.	1 items

## FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	280 mm	Bygghöjd (tum)	11.0236 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Nettovikt	176 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) SL 5,08 mm

## Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) SL 5,08 mm

## Märkdata

Driftspänning	250 V ac	Maximal ström per kanal	6 A
Total nominell ström	32 A		

## Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 250 V AC
Överspänningskategori	II	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	1.2 kV		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**FAD S5115 SL24 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

