

FAD S5135 2XHE20 32IO R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FAD S5-135 frontadapterar med förkonfektionerade kablar ger en säker migrering från det gamla S5-135 till andra PLC-system eller till u-remote-systemet från Weidmüller.

- S5-135-kortet matas av en enda spänningsmatning

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1986050000
Typ	FAD S5135 2XHE20 32IO R
GTIN (EAN)	4050118370959
Förp.	1 items

FAD S5135 2XHE20 32IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1.4173 inch
Höjd	283 mm	Bygghöjd (tum)	11.1417 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0.7874 inch
Nettovikt	65 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -40...60 °C Drifttemperatur -25...50 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

Anslutningsdata

Anslutning (fältsida) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

Märkdata

Driftspänning	30 V AC / 60 V DC	Maximal ström per kanal	1 A
Maximal ström per byte	2 A	Total nominell ström	6 A

Isolationskoordinater (EN50178)

Motsvarande	DIN EN 50178	Märkspänning	< 50 V AC
Överspanningskategori	III	Nedsmutningsgrad	2
Isolationskontroll spänning AC	0.35 kV		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5135 2XHE20 32IO R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

