

HDC DG 06B IP68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrukontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Kapsling tillbehör
Art.nr.	1987490000
Typ	HDC DG 06B IP68
GTIN (EAN)	4050118379198
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 2 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Utförande

Installationsstorlek 3 Tätning Silikon
Färg (RAL) RAL 3020 BG 3

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92