

H50,0/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 25 mm, 25 mm, Nej
Art.nr.	1988780000
Typ	H50,0/25
GTIN (EAN)	4050118373509
Förp.	100 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E354986
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

Mått och vikter

Nettovikt	2.05 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	10.3 mm	Kontaktytans längd (L2)	25 mm
Kragdiameter (D2)	13 mm	L1 i mm	25.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 1	Avisoleringslängd	25 mm
Ledardiameter	50 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

