

IE-USB-A-A-0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

Utförande	USB-kabel, USB A, USB A, PVC, 0.5 m
Art.nr.	1993550005
Typ	IE-USB-A-A-0.5M
GTIN (EAN)	4050118378542
Förp.	1 items

IE-USB-A-A-0.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	0.5 m	Bygglängd (tum)	19.685 inch
Nettovikt	26 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-15 °C...80
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart
------------	-------

Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

Kabeluppbyggnad

Manteldiameter	4.5 mm	Mantelfärg	svart
Area	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldiameter, max.	4.7 mm
Manteldiameter, min.	4.3 mm	Material mantel	PVC

Kontakt höger

Stickkontakt höger	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
--------------------	--

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
----------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		