

## IE-USB-A-A-1.8M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionerade IE-ledningar

### Allmänna beställningsdata

Utförande	USB-kabel, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
Art.nr.	<a href="#">1993550018</a>
Typ	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
Förp.	1 items

## IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	1.8 m	Bygglängd (tum)	70.8661 inch
Nettovikt	62 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-15 °C...80
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart
------------	-------

## Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

## Kabeluppbyggnad

Manteldiameter	4.5 mm	Mantelfärg	svart
Area	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldiameter, max.	4.7 mm
Manteldiameter, min.	4.3 mm	Material mantel	PVC

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
--------------------	--

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
----------------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		