

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Utförande | USB-kabel, USB A, USB A, PVC, 3 m |
| Art.nr. | 1993550030 |
| Typ | IE-USB-A-A-3.0M |
| GTIN (EAN) | 4050118378566 |
| Förp. | 1 items |

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|------|-----------------|---------------|
| Längd | 3 m | Bygglängd (tum) | 118.1102 inch |
| Nettovikt | 58 g | | |

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -15 °C...80 |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data för kabel

| | |
|------------|-------|
| Mantelfärg | svart |
|------------|-------|

Allmänna tekniska data

| | |
|------------|------------------|
| Kontaktyta | Guld över nickel |
|------------|------------------|

Kabeluppbyggnad

| | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|--------|
| Manteldiameter | 4.5 mm | Mantelfärg | svart |
| Area | 2*AWG28 + 2*AWG24 | Manteldiameter, max. | 4.7 mm |
| Manteldiameter, min. | 4.3 mm | Material mantel | PVC |

Kontakt höger

| | |
|--------------------|--|
| Stickkontakt höger | USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
|--------------------|--|

Kontakt vänster

| | |
|----------------------|--|
| Stickkontakt vänster | USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade |
|----------------------|--|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |