


ES EPG 45 WM 150**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	150mm ² , WM-Crimp
Art.nr.	1994550000
Typ	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
Förp.	1 items

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	2.75 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

Crimpbredd	5 mm	Koppar crimparea	150
Crimpbredd i mm	5		

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	5/0	Ledararea min. AWG	5/0
Crimp-område, max.	150 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	150 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

150 mm²150 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-150 S	Utförande
Art.nr.	1494440000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M8/-150 S	Utförande
Art.nr.	1494940000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M10/-150 S	Utförande
Art.nr.	1494950000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M12/-150 S	Utförande
Art.nr.	1494970000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
Förp.	10 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-150 90	Utförande
Art.nr.	1494490000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304107	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/150 90	Utförande
Art.nr.	1494500000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303896	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 90	Utförande
Art.nr.	1494510000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304305	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 90	Utförande
Art.nr.	1494520000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303995	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 90	Utförande
Art.nr.	1494530000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304206	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M8/-150 45	Utförande
Art.nr.	1496430000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-150 45	Utförande
Art.nr.	1496440000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-150 45	Utförande
Art.nr.	1496450000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-150 45	Utförande
Art.nr.	1496470000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M20/-150 45	Utförande
Art.nr.	1496480000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305739	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M8/-150	Utförande
Art.nr.	1498290000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307399	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M10/-150	Utförande
Art.nr.	1498310000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
Förp.	25 ST	

150 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M12/-150	Utförande
Art.nr.	1498320000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307658	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M14/-150	Utförande
Art.nr.	1498580000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308112	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M16/-150	Utförande
Art.nr.	1498330000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307641	
Förp.	25 ST	
Typ	KP-M20/-150	Utförande
Art.nr.	1498340000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307740	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Utförande
Art.nr.	1497790000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWPN-M10/-150 90	Utförande
Art.nr.	1497810000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307221	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Utförande
Art.nr.	1497820000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307306	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-150 90	Utförande
Art.nr.	1497830000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M20/150 90	Utförande
Art.nr.	1496680000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306088	
Förp.	25 ST	
Typ	VPN/-150	Utförande
Art.nr.	1498710000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118308129	
Förp.	25 ST	
Typ	VPLN/-150	Utförande
Art.nr.	1492970000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302912	
Förp.	50 ST	
Typ	KRN-M8/-150	Utförande
Art.nr.	1495700000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-150	Utförande
Art.nr.	1495710000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-150	Utförande
Art.nr.	1495720000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-150	Utförande
Art.nr.	1495810000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M16/-150	Utförande
Art.nr.	1495730000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-150	Utförande
Art.nr.	1495740000	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
Förp.	25 ST	