

## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Art.nr.	<a href="#">1995820000</a>
Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50
GTIN (EAN)	403224892568 1
Förp.	50 items

## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E344862

## Mått och vikter

Längd	23.6 mm	Bygglängd (tum)	0.9291 inch
Nettovikt	0.94 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg	Crimpverktyg	1	
	Lokatorläge	8	
	Crimpkontakt	Krimp-hylskontakt, 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Ledararea	0.75 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	1.3
		Ledararea	1.00 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	1.4
		Ledararea	1.50 mm <sup>2</sup>
Crimpdorn justering		1.55	
Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Ledararea	2.50 mm <sup>2</sup>	
	Crimpdorn justering	1.7	


## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Isolationsmotstånd	> 1010 Ω	Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering
Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Stickcykler	> 1000	Kontakttyp	Hona

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Ritning**



## SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### ...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

### Allmänna beställningsdata

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203840000</a>	Pressverktyg för signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248986934	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203960000</a>	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	