

SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact |
| Art.nr. | 1995830000 |
| Typ | SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0 |
| GTIN (EAN) | 4032248925698 |
| Förp. | 50 items |

SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E344862 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Längd | 21.7 mm | Bygglängd (tum) | 0.8543 inch |
| Nettovikt | 0.36 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg

| | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------|
| Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg | Crimpverktyg | 1 | |
| | Lokatorläge | 2 | |
| | Crimpkontakt | Krimp-hylskontakt, 1 mm | |
| | Crimping mandrel adjustment acc. to mm ² | Ledararea | 0.25 mm ² |
| | | Crimpdorn justering | 0.8 |
| | | Ledararea | 0.35 mm ² |
| | | Crimpdorn justering | 0.85 |
| | | Ledararea | 0.50 mm ² |
| | | Crimpdorn justering | 0.89 |
| | | Ledararea | 0.75 mm ² |
| Crimpdorn justering | | 0.95 | |
| Ledararea | 1.00 mm ² | | |
| Crimpdorn justering | 1.02 | | |


Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Kontaktyta | förgylld | Anslutningstyp | Crimpslutning |
| Isolationsmotstånd | > 1010 Ω | Kontaktmaterial | Koppar-zink-legering |
| Ledardiameter, max. | 1 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.25 mm ² |
| Stickcykler | > 1000 | Kontakttyp | Hona |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

Ritning



SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SAI M23 CRIMPING TOOL 1 | Utförande |
| Art.nr. | 1203840000 | Pressverktyg för signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4032248986934 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Utförande |
| Art.nr. | 1203960000 | Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| Förp. | 1 ST | |