

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Art.nr.	<a href="#">1995860000</a>
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E344862

Mått och vikter

Längd	16.5 mm	Bygglängd (tum)	0.6496 inch
Nettovikt	0.34 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg	Crimpverktyg	2	
	Lokatorläge	2	
	Crimpkontakt	Krimp-hylskontaktssignal, 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Ledararea	0.08 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	0.75
		Ledararea	0.14 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	0.78
		Ledararea	0.25 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	0.82
		Ledararea	0.34 mm <sup>2</sup>
Crimpdorn justering		0.86	
Ledararea	0.56 mm <sup>2</sup>		
Crimpdorn justering	0.9		


Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Isolationsmotstånd	> 1010 Ω	Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering
Ledardiameter, max.	0.56 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Stickcykler	> 1000	Kontakttyp	Hona

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Ritning**



## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### ...för M23



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

### Allmänna beställningsdata

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203840000</a>	Pressverktyg för signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248986934	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203960000</a>	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	