

## EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas utslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärar med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

## Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2000360000
Typ	<a href="#">EASYCRIMP</a>
GTIN (EAN)	4050118394528
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	125 mm	Byggdjup (tum)	4.9212 inch
Höjd	255 mm	Bygghöjd (tum)	10.0394 inch
Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	5000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Utförande	mekanisk, med utbytbara insatser
-----------	----------------------------------

## verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	mekanisk	Montagehållare min.	35 mm
Grepphöjd, max.	22 mm	Spakens väg, max.	230 mm
Grepphöjd max.	28 mm	Spakens väg, min.	140 mm
Montagehållare max.	68 mm	Grepphöjd, min.	12 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

