

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | FrontCom, Dubbel ram, Metallskydd, Låsbar med nyckel |
| Art.nr.    | <a href="#">2003180000</a>                           |
| Typ        | IE-FC-DFM-KEY  |
| GTIN (EAN) | 4050118386936  |
| Förp.      | 1 items  |

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr (cURus) | E223801                      |

## Mått och vikter

|                    |          |                    |             |
|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| Djup               | 27.5 mm  | Byggdjup (tum)     | 1.0827 inch |
| Höjd               | 134 mm   | Bygghöjd (tum)     | 5.2756 inch |
| Bredd              | 132 mm   | Byggbredd (tum)    | 5.1968 inch |
| Väggdjocklek, min. | 1 mm     | Väggdjocklek, max. | 5 mm        |
| Nettovikt          | 806.44 g |                    |             |

## Temperaturer

|                          |                 |                |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur          | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature |                 |                |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                  |  |              |                          |
|------------------|--|--------------|--------------------------|
| Produktlansering | Dubbel ram, Metallskydd, Låsbar med nyckel | Skyddsklass  | IP65, i slutet tillstånd |
| Skyddsklass (UL) | Type 12                                    | Material ram | Zinkpressgjutning        |
| Material lock    | Zinkpressgjutning, Pulverlackad            |              |                          |

## Allmänna standarder

|                       |         |                      |                  |
|-----------------------|---------|----------------------|------------------|
| Certifikat nr (cURus) | E223801 | Certifikat nr. (CSA) | 2000039-80039714 |
|-----------------------|---------|----------------------|------------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |


IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning




Enhet: mm

Montageurtag



Enhet: mm

Profilritning



Enhet: tum

Montageurtag



Enhet: tum

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Tillbehör för FrontCom Vario



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | IE-FC-KEY2                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">2066650000</a> | FrontCom, Reservnyckel, Dubbel ram, övriga |
| GTIN (EAN) | 4050118415056              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## skärmade



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9    | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">2004810000</a> | FrontCom, Insatsplatta, skärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118389289              |                                 |
| Förp.      | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS     | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">2067080000</a> | FrontCom, Insatsplatta, skärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118415612              |                                 |
| Förp.      | 1 ST                       |                                 |

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## oskärmade



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | IE-FC-DIP-BP               | Utförande                        |
| Art.nr.    | <a href="#">2004890000</a> | FrontCom, Insatsplatta, oskärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118389296              |                                  |
| Förp.      | 1 ST                       |                                  |

## Tillbehör för FrontCom Vario



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-FC-DF-IPH               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2003340000</a> | FrontCom, Plint (för montering av enskilda paneler) |
| GTIN (EAN) | 4050118387094              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## oskärmade



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | IE-FC-IP-BP                | Utförande                        |
| Art.nr.    | <a href="#">1450710000</a> | FrontCom, Insatsplatta, oskärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118255287              |                                  |
| Förp.      | 1 ST                       |                                  |

## skärmad




FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidsssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | IE-FC-SP-PWB/2ST           | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1450550000</a> | FrontCom, Insatsplatta, skärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118255256              |                                 |
| Förp.      | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | IE-FC-SP-2ST/2D9           | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1450590000</a> | FrontCom, Insatsplatta, skärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118255263              |                                 |
| Förp.      | 1 ST                       |                                 |
| Typ        | IE-FC-SP-PWU/2ST           | Utförande                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1450620000</a> | FrontCom, Insatsplatta, skärmad |
| GTIN (EAN) | 4050118255270              |                                 |
| Förp.      | 1 ST                       |                                 |

## Tillbehör för FrontCom Vario



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | IE-FC-PWPC                 | Utförande                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, Beröringsskydd, Enkel ram |
| GTIN (EAN) | 4050118255584              |                                     |
| Förp.      | 1 ST                       |                                     |

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Effektuttag




FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | IE-FCI-PWB-DE              | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1450730000</a> | FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV |
| GTIN (EAN) | 4050118255546              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | IE-FCI-PWB-CN              | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1450790000</a> | FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |
| Typ        | IE-FCI-PWS-US              | Utförande                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">1450800000</a> | FrontCom, Insats Power US, Typ B, Hylsa, US  |
| GTIN (EAN) | 4050118255638              |  |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

## RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-BI-RJ45-FJ-P            | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1963830000</a> | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159              |   |
| Förp.      | 10 ST                      |   |
| Typ        | IE-BI-RJ45-C               | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1962840000</a> | RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling      |
| GTIN (EAN) | 4032248645046              |   |
| Förp.      | 10 ST                      |   |

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## USB


USB insatser för stickkontakter (flänssida) var. 1 / 4 / 5 / 14



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ        | IE-BI-USB-3.0-A            | Utförande                     |
| Art.nr.    | <a href="#">1487920000</a> | Insats USB, Flänsinsats Typ A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208              |                               |
| Förp.      | 1 ST                       |                               |

## Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-FCI-D9-FF               | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1450840000</a> | FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/hona |
| GTIN (EAN) | 4050118255737              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Signal - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## IE-FC-DFM-KEY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | IE-FCI-HDMI-FF             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">2003390000</a> | FrontCom, HDMI-koppling, Signalinsats HDMI, Hona/hona |
| GTIN (EAN) | 4050118387414              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |

## Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.


- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SM 27/18 K MC NE WS        | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1707270000</a> | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, vit    |
| GTIN (EAN) | 4008190925116              |   |
| Förp.      | 80 ST                      |   |
| Typ        | SM 27/18 K MC NE SI        | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1713760000</a> | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4008190331177              |   |
| Förp.      | 80 ST                      |   |
| Typ        | SM 27/18 K MC NE GR        | Utförande                                       |
| Art.nr.    | <a href="#">1073340000</a> | SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå    |
| GTIN (EAN) | 4032248831425              |   |
| Förp.      | 80 ST                      |   |

## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1736181044</a> | ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar |
| GTIN (EAN) | 4008190985950              |  |
| Förp.      | 200 ST                     |  |

## Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDK PZ1                    | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">9008530000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                          |

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDS 0.4X2.5X75             | Utförande                |
| Art.nr.    | <a href="#">9009030000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248266944              |                          |
| Förp.      | 1 ST                       |                          |