


**HDC XX6A02 FOXXXXX-0500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Art.nr.    | 2003860500                              |
| Typ        | <a href="#">HDC XX6A02 FOXXXXX-0500</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118522259                           |
| Förp.      | 1 items                                 |

## HDC XX6A02 FOXXXXX-0500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |          |
|-----------|----------|
| Nettovikt | 220.88 g |
|-----------|----------|

## Temperaturer

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -30 °C ... 90 °C |
|------------------------|------------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Allmänna data

|                      |                    |                    |           |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Antal poler          | 8                  | Kabellängd         | 5 m       |
| Kodering             | X-kodad            | Kontaktyta         | Au (guld) |
| Överföringshastighet | 10 Gbps, 10 Gbit/s | Isolationsmotstånd | ≥ 108 Ω   |
| Kategori             | Cat. 6A            | Nominell spänning  | 50 V      |
| Märkström            | 0.5 A              | Stickcykler        | ≥ 100     |
| Typ                  | Hylsa              | Nedsmutningsgrad   | 2         |
| Motsatt sida version | öppen              | Modulsida version  | Hona      |

## Tekniska data för kabel

|                |  |
|----------------|--|
| Kabellängd     | 5 m  |
| Mantelfärg     | grön   |
| Skärmad        | Ja   |
| Halogener      | halogenfri, enligt IEC 60754-1                                   |
| Isolering      | PE, skummad  |
| Mantelmateriäl | PUR  |
| Färgkodning    | vit/orange, orange, vit/grön, grön, vit/brun, brun, vit/blå, blå |
| Ytterdiameter  | Diameter 6.4 mm  |
|                | Förtecken ±  |
|                | Tolerans 0.3 mm  |
| Ytterdiameter  | 6.4 mm ± 0.3 mm  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |