

**HDC XX5E01 FOXXXXX-0400****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2003920400
Typ	<a href="#">HDC XX5E01 FOXXXXX-0400</a>
GTIN (EAN)	4050118521696
Förp.	1 items

## HDC XX5E01 FOXXXXX-0400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Diameter	6.5 mm	Nettovikt	234.08 g
----------	--------	-----------	----------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	4 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 100
Typ	Hylsa	Nedsmutningsgrad	2
Motsatt sida version	öppen	Modulsida version	Hona

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	4 m
Mantelfärg	grön
Skärmad	Ja
Halogener	Nej, halogenfri
Isolering	PE
Mantelmateriäl	PUR
Färgkodning	vit, gul, blå, orange
Ytterdiameter	Diameter 6.5 mm
	Förtecken ±
	Tolerans 0.2
Ytterdiameter	6.5 mm ± 0.2

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		