


HDC XX5E01 FOXXXXX-0800**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompakt**

Den två poliga bussmodulen rymmer Megabit- och Giga-bit-datainsatser och tillåter överföring av två linjer inom en enda modul. Den är mycket mångsidig – lämplig för järnvägskablar, industriella kablar, släpkedje användningar, Profibus och fältmontering av datakontaktdon.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2003920800
Typ	HDC XX5E01 FOXXXXX-0800
GTIN (EAN)	4050118521733
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX5E01 FOXXXXX-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Diameter	6.5 mm	Nettovikt	0 g
----------	--------	-----------	-----

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	8 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	≥ 100
Typ	Hylsa	Nedsmutningsgrad	2
Motsatt sida version	öppen	Modulsida version	Hona

Tekniska data för kabel

Kabellängd	8 m		
Mantelfärg	grön		
Skärmad	Ja		
Halogener	Nej, halogenfri		
Isolering	PE		
Mantelmateriäl	PUR		
Färgkodning	vit, gul, blå, orange		
Ytterdiameter	Diameter	6.5 mm	
	Förtecken	±	
	Tolerans	0.2	
Ytterdiameter	6.5 mm ± 0.2		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		