

**HDC XX5E02 FOXXXXX-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2003930100
Typ	<a href="#">HDC XX5E02 FOXXXXX-0100</a>
GTIN (EAN)	4050118522952
Förp.	1 items

## HDC XX5E02 FOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	82.72 g
-----------	---------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	1 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	\u2265 100
Typ	Hylsa	Nedsmutningsgrad	2
Motsatt sida version	öppen	Modulsida version	Hona

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	1 m	
Mantelfärg	blå	
Skärmad	Ja	
Halogener	Ja, Nej	
Mantelmateriäl	Radox EM 104	
Färgkodning	vit, gul, blå, orange	
Ytterdiameter	Diameter	7.25 mm
	Förtecken	±
	Tolerans	0.3
Ytterdiameter	7.25 mm ± 0.3	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		