

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 150 A, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 18.50, Isolerad: Nej, Bredd: 10 mm
Art.nr.	<a href="#">2004960000</a>
Typ	WQV 50N/5
GTIN (EAN)	4050118389647
Förp.	5 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	80.9 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänt

Antal poler	5
-------------	---

### Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	150 A
--------------	-------	-----------	-------

### Materialdata

Grundläggande material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
------------------------	------------------	---------	-----------

### Mått

Delning i mm (P)	18.50 mm
------------------	----------

### Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
-------------	---------	----------------------------	-----

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**Tillbehör****AUX-kontakt**

Med den extra anslutningen kan möjliggöra en separat spänning. Detta kan till exempel användas för nödströmsförsörjningen före huvudströmbrytaren eller helt enkelt som en extra anslutning inom applikationen.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VH 27.4/8/6.4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1967090000</a>	W-serien, Distanshylsa
GTIN (EAN)	4032248738700	
Förp.	5 ST	